



Coussin anti escarre en fibre creuse SILISOFT h23909

Coussin anti-escarre pour fauteuil roulant en fibre de silicium creuse avec revêtement extérieur en polyester. Charge: 120 kg

Coussin de prévention des escarres convenant aux patients présentant un faible risque d'ulcères de décubitus. Doit être placé dans la chaise ou le fauteuil roulant avec la base antidérapante orientée vers le bas.

Caractéristiques techniques:

- base en mousse ignifugée de 3 cm d'épaisseur et flocons de polyester H.C.S. 17 deniers
- housse 100 % coton avec procédé de matelassage à 3 canaux
- housse extérieure imperméable et respirante en 100% polyester, lavable à 40°C
- poignée de transport
- fermeture éclair
- base antidérapante
- capacité thérapeutique de 120 kg

Dimensions et poids:

- 38x38 - épaisseur environ 8 cm - 0,73 Kg.
- 40x40 - épaisseur approx. 8 cm - 0.75 Kg.
- 42x42 - épaisseur approx. 8 cm - 0.78 Kg.
- 45x45 - épaisseur approx. 8 cm - 0.80 Kg

Les normes:

- Conforme à toutes les normes européennes en vigueur
- Fabriqué avec des matériaux et conformément aux dispositions de la directive 93/42 CEE du 14 juin 1993 mise à jour avec les modifications apportées par la nouvelle directive 2007-47-CE et les ajouts et modifications ultérieurs.

INFORMATIONS

- **profondeur 8 cm**

Coussin anti escarre en fibre creuse SILISOFT h23909



Coussin anti escarre
en fibre creuse
SILISOFT h23909

Profondeur: 8 cm